

Düfa Heizkörper-Glanzlack

Art-Nr.: M-LW01HGL750 / Marke: [Düfa](#)



15,20EUR / Dose

Grundpreis: 2,03EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Premium Heizkörper-Glanzlack:

Wasserbassierender Spezial Glanz-PU-Acrylack mit hohem Weißgrad für die Lackierung von Heizkörpern und Rohrleitungen an Heizungsanlagen.

- Geruchsarm
- Gute Kantenabdeckung
- Hitzebeständig bis 120°C
- Vergilbungsbeständig
- Extrem widerstandsfähig
- Stoß-, schlag- und kratzfest
- Reinigungsfähig
- Erfüllt Profiansprüche an hochwertige Oberflächen

Anwendungsgebiete Düfa Premium Heizkörper-Glanzlack:

Produktinformation

Wasserbassierender Spezial Glanz-PU-Acrylack mit hohem Weißgrad für die Lackierung von Heizkörpern und Rohrleitungen an Heizungsanlagen.

Verarbeitung:

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis wie folgt vorbehandeln:

Eisen und Stahl

Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr.20.

Altanstriche

Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Ver-träglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Siehe BFS-Merkblatt Nr.20.

Grundanstrich

In den meisten Fällen ist düfa Premium Heizkörperlack ohne Grundie-rung einsetzbar. Bei folgenden Untergründen empfehlen wir einen Grundanstrich mit einer speziellen **Grundierung**:

Eisen, Stahl,

Blanke Metallteile mit düfa Allgrund oder düfa Rostschutzgrund rostschtzend grundieren.

Altanstriche

Falls erforderlich Grundierung mit düfa Premium Vorlack.

Schlussanstrich

Heizkörper vor jedem Anstrich abkühlen lassen. Vor Gebrauch gut aufrühren und 1-2 Deckanstriche unverdünnt auftragen. düfa Premium Heizkörperlack kann gestrichen oder gerollt werden. Zum Spritzen mit Wasser auf Spritzviskosität einstellen.

Werkzeugempfehlung

Für die Pinselverarbeitung spezielle Heizkörperpinsel (Mischung aus Synthetik- u. Naturborsten) einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen Heizkörperrolle (4-6 mm Florhöhe) auftragen. Mo-hair- oder Veloursroller sind weniger geeignet.

Verbrauch:

Ca. 80 - 100 ml/m² pro Beschichtung auf glatten Untergründen. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

750 ml weiß
