

Ottoseal S80 anthrazit Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C67 / GTIN: 4030574086878 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hochwertiges Natursteinsilikon
- Exzellente Haftung auf Naturstein

Produktinformation

- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit
- Farbe: Anthrazit

Anwendungsgebiete

- Verfügung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanierung von Fugen im Innen- und Außenbereich
- Installation und Reparatur von Natursteinarbeitsplatten

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 Anthrazit Natursteinsilikon ist ein erstklassiges Dichtungsmittel, das speziell für die Verwendung mit Natursteinen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Natursteinen, einschließlich Granit, Marmor und Schiefer. Die hohe Flexibilität des Silikons ermöglicht eine dauerhafte Abdichtung, auch bei Bewegung der Fugen. Darüber hinaus ist das Ottoseal S80 Natursteinsilikon äußerst langlebig und widersteht effektiv den Auswirkungen von Wetter und UV-Strahlung, was es ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich macht. Die anthrazitfarbene Variante des Ottoseal S80 bietet eine ästhetisch ansprechende Option für diejenigen, die eine diskrete und dennoch effektive Dichtungslösung suchen.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Vor der Anwendung sollte die Fuge gründlich gereinigt und getrocknet werden. Das Silikon kann dann mit einer Standard-Dichtungspistole aufgetragen werden. Nach dem Auftragen sollte das Silikon geglättet werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten und eine optimale Haftung zu erzielen. Das Silikon sollte dann vollständig aushärten, bevor es Belastungen ausgesetzt wird.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600-F&G-25LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25LM

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

anthrazit
